



ديكوكري



طريقة الإستعمال

- يجب تهيئ الجدار .
- 1 - طلاء طبقة أولى من ديكوكري بواسطة رولة، أو فرشاة ويترك لييجف لمدة 4 ساعات .
 - 2 - طلاء طبقة ثانية من ديكوكري .
- ملحوظة : يكون المنتج قابل للكتابة عليه بالطباشير بعد 48 ساعة.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

750 مل.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير. لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 110.

تعريف

ديكوكري دهان ملون يمكن من الكتابة بالطباشير على الجدران و الخشب خاصة في غرف الأطفال.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

- المظهر : كامد .
اللون : أزرق - أسود - أخضر- وردي - برتقالي .
المردودية : 12 م²/ لتر .
التخفيف : جاهز للإستعمال .
التجفيف : جاف بعد 48 ساعة .
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة .
الكثافة : 1.30 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 7000 +/- 1000 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
 - إزالة الغبار .
 - الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .
يطبق ديكوكري باستخدام رولة أو فرشاة.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/ 10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.